

# disty Programmieradapter

**Optionales  
Zubehör**

zur Konfiguration  
des  
**distyNotruf<sup>pro</sup>**  
mit einem PC



**distyNotruf<sup>pro</sup>**  
inklusive Armband  
ist nicht im Lieferumfang  
enthalten.



**distyNotruf<sup>PRO</sup>**  
inklusive Armband  
ist nicht im Lieferumfang  
enthalten.

# disty Programmieradapter

**Der Programmieradapter (PA) ist für die Konfiguration des distyNotruf<sup>PRO</sup> über einen PC vorgesehen. Es wird als Zubehör geliefert.**

## Bedienung

Der zu konfigurierende **distyNotruf<sup>PRO</sup>** wird über das Ladekabel mit dem PA verbunden. Die zugehörige **distyProgrammer**-App ist auf dem PC zu installieren. In der Bedienungsanleitung des **distyNotruf<sup>PRO</sup>**, welche zusammen mit der Software von unserer Homepage heruntergeladen werden kann, finden Sie Hinweise zur Konfiguration.

Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, kann der **distyNotruf<sup>PRO</sup>** mit dem PC oder USB-Hub verbunden bleiben. Der **distyNotruf<sup>PRO</sup>** wird dann, wenn nötig, geladen.

## Technische Daten

- Kunststoffgehäuse: 70 mm x 20 mm x 12 mm
- Gewicht: ca. 14 g
- Betriebstemperatur: 0° C bis +40° C
- Lagertemperatur: -20° C bis +60° C
- Nur zur Benutzung in geschlossenen Räumen verwenden!



Mat.-Nr.: 5000359, EAN 4260047840298  
Änderungen vorbehalten.

**Zertifiziertes  
Produkt**   
in Deutschland hergestellt



Servicehotline  
**+49 (0)431 · 3 64 58 22**

**disty communications GmbH**  
Holzkoppelweg 14 · D-24118 Kiel  
Telefon +49 (0)431 · 3 64 58 01  
**www.disty.de**